

Priemyselné základné váhy



Priemyselné základné váhy

Odolná konštrukcia

Spohľadlivé výsledky

Cenovo dostupné riešenie



Kvalitné váhy
za atraktívne ceny

METTLER TOLEDO

Priemyselné základné váhy

Kvalitné váhy za atraktívne ceny

Priemyselné základné váhy spájajú výrobnú kvalitu spoločnosti METTLER TOLEDO s jednoduchou a ľahko použiteľnou funkčnosťou výrobného nástroja. Tieto spoľahlivé a odolné váhy sú vhodné pre potravinárske, chemické alebo výrobné aplikácie. Skontrolujte viac produktov za daný čas, počítajte presne, zabezpečte úplnosť balení a rýchlo kontrolujte hmotnosť celých palet. Pomocou priemyselných základných váh môžete optimalizovať svoje procesy za atraktívnu cenu.

Základné dávkovacie váhy



Rýchle a mobilné váženie

Začnite s našimi odolnými a spoľahlivými základnými váhami na váženie a dávkovanie, ktoré sa jednoducho čistia. Môžete si vybrať váhu BPA224, ktorú vyčistíte jednoduchým utretím, alebo váhu ICS226, ktorá má celú konštrukciu z nehrdzavejúcej ocele. Disponuje krytím IP 65/67 pre aplikácie s jednoduchým umývaním v mokrých a vlhkých prostrediach.

Odolné kontrolné váhy



Cenovo dostupný hygienický dizajn

Antikorová váha BBA236 je robustné a jednoducho ovládateľné riešenie pre mnohé základné aplikácie, ako napríklad dávkovanie alebo kontrolné váženie v čiastočne mokrých prostrediach. Používateľsky príjemný terminál s vynikajúco čitateľným displejom je rýchly a ľahko sa obsluhuje.

Podlahové váhy tlmiace nárazy



Ťažké náklady pre náročné prostredia

Podlahová váha BFA je vyrobená na základné priemyselné váženie do 3 000 kilogramov. Vyberte si antikorovú konštrukciu vhodnú do náročných prostredí alebo lakovaný model pre suché alebo prašné aplikácie. Jedinečné odpruženie Rocker-Foot zaručuje dostatočné tlmenie nárazov a vibrácií.

Model	ICS226	BPA224	BBA236	BFA231	BFA236
Rozlíšenie OIML	3000e	3000e	3000e	3000e	3000e
Rozsah váživosti	3 – 15 kg	1,5 – 15 kg	3 – 150 kg	1 500 kg, 3 000 kg	1 500 kg, 3 000 kg
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ	Plast	Nehrdzavejúca oceľ	Lakovaná oceľ	Nehrdzavejúca oceľ
IP terminálu	IP 67	IP 65	IP 66/IP 67	IP 54	IP 66/IP 67
IP plošiny	IP 65	IP 65	IP 65	IP 67	IP 68



Jednoduchá počítačacia váha



ICS241

Spoľahlivá, rýchla a presná

Váha ICS241 je základná počítačacia váha pre rôzne priemyselné prostredia. Spočítajte kovové, plastové a iné položky a dosiahnite tak presné výsledky pri kontrole prípravy objednávok, balení a úplnosti. Váha ICS241 ponúka jednoduché používateľské rozhranie vďaka veľkému displeju a intuitívnym tlačidlám na priamy prístup k hlavným funkciám.

Základná priemyselná plošinová váha



BBA231

Optimalizujte za menej

Plošinová váha BBA231 je robustné a cenovo efektívne riešenie pre aplikácie základného kontrolného váženia v suchých a prašných priemyselných prostrediach, ako napríklad skladovanie, výroba a expedícia. Je určená na priame váženie hneď po vybalení a obsahuje intuitívnu ponuku.

Nízkoprofilová podlahová váha



BUA231/BUA236

Ploché riešenia váženia

Odolná nízkoprofilová podlahová váha BUA s technológiou Rocker-Foot je určená na spoľahlivé váženie sudov, malých zmiešavacích nádob a iných predmetov. Nízkoprofilové podlahové váhy majú výšku iba 50 milimetrov na uľahčenie premiestňovania predmetov na váhu a z váhy s váživosťou až 1 500 kilogramov. K dispozícii sú antikorové a lakované modely.

Presné váženie palet



BSA231/BSA236

BTA231

Jednoduché skladovanie


Základné riešenia na váženie palet ponúkajú spoľahlivosť a flexibilitu pre logistické a skladové aplikácie. Váha na paletové vozíky BTA231 je cenovo efektívne riešenie s veľkým displejom terminálu. Paletové váhy BSA sú vyrobené z lakovanej mäkkej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele. Odolná konštrukcia obsahuje integrované kolieska na jednoduchú prepravu.

Model	ICS241	BBA231	BUA231	BUA236	BTA231	BSA231	BSA236
Rozlíšenie OIML	3000e	3000e	3000e	3000e	3000d*	3000e	3000e
Rozsah váživosti	3 – 30 kg	6 – 300 kg	600 kg, 1 500 kg	600 kg, 1 500 kg	2 000 kg	600 kg, 1 500 kg	600 kg, 1 500 kg
Materiál	Plast	Oceľ s práškovým náterom	Lakovaná oceľ	Nehrdzavejúca oceľ	Lakovaná oceľ	Lakovaná oceľ	Nehrdzavejúca oceľ
IP terminálu	IP 43	IP 54	IP 54	IP 66/IP 67	IP 54	IP 54	IP 66/67
IP plošiny	IP 43	IP 65	IP 67	IP 68	IP 54	IP 67	IP 68

* Neschválené rozlíšenie.

Priemyselné základné váhy na webe

► www.mt.com/ind-basics



The screenshot shows a webpage for industrial scales. At the top left is an image of a bench scale with a digital display showing '1398.1'. To the right is a green navigation menu titled 'How can we assist you?' with options: Document Finder, Product Finder, Service Finder, eNewsletter, and VIP Zone. Below the menu is the heading 'Bench Scales and Portable Scales' with the subtext 'Accurate and reliable weighing with industrial scales for a wide range of applications'. There are buttons for 'Overview', 'Request Info', and 'Get a Quote'. The main content area is divided into three columns: 'Industrial Basics Scales', 'Bench Scales', and 'Counting Scales', each with an image of a scale, a 'Get a Quote' button, and descriptive text.

Industrial Basics Scales
Industrial Basics scales feature quality scales at attractive prices. They are suitable for basic food, chemical or manufacturing applications in dry and wet environments.

- ★ **Rugged Construction**
For long-lasting operation
- ★ **Reliable Results**
For weighing and counting applications
- ★ **Affordable Solution**
Optimize despite tight budgets

Bench Scales
Compact bench scales offer highly accurate and precise weighing in industrial environments for weighing from 0.6 kg to 600 kg.

- ★ **Compact Scales**
Wide weighing range for a variety of applications

Counting Scales
Versatile counting scales for applications ranging from heavy duty industrial processes to laboratory analytics.

- ★ **Counting Scales**
Count parts efficient and accurately

METTLER TOLEDO – dlhodobé skúsenosti a kvalita

METTLER TOLEDO je globálny výrobca presných prístrojov, ktorý má viac ako 60-ročné skúsenosti v oblasti váženia. Naše priemyselné základné váhy poskytujú osvedčenú kvalitu značky METTLER TOLEDO a disponujú antikorovými alebo lakovanými váhovými plošinami, robustnou klávesnicou a bezpečnou ochranou proti preťaženiu. Podlahové váhy obsahujú jedinečnú technológiu Rocker-Foot na tlmenie nárazov. Kvalita všetkých váh je intenzívne testovaná a váhy dodržiavajú požadované priemyselné normy. Získajte ďalšie informácie o kvalite výrobkov METTLER TOLEDO na adrese:

► www.mt.com/ind-basics

www.mt.com/ind-basics

Získajte viac informácií

Mettler-Toledo AG
Priemyselná divízia
CH-8606 Nänikon, Švajčiarsko

Miestne kontaktné údaje: www.mt.com/contacts
© 02/2015 Mettler Toledo AG
MTSI 30234570

